

多管涡旋混合仪/振荡器

多管涡旋振荡器（多管涡旋混匀仪/混合器）采用直流无刷电机和微电脑控制技术。人机界面操作模式简单易用，通过更换不同的试管固定海绵支架，能够对各类常用试管进行混匀振荡，最多一次可混合处理50个样品。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域对准确度和重复性有较高要求的应用。对于悬浮液、临床、环境和化学实验室中高通量测试效率大大提高。


- ◆ LED显示，一键式操作模式，简单易用。
- ◆ 1MIN ~ 99H59MIN范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。
- ◆ 多种海绵试管支架可选，用途广泛。
- ◆ 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
- ◆ 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。
- ◆ 最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷。
- ◆ 操作面板简洁，微处理器精确控制，LED实时显示速度和和时间。
- ◆ 人性化的程序设计，内置点动脉冲和定时两种操作模式。

技术参数

| 型号 | DHM-200(2019款) | DHM-200(2020款) |
|----------|-----------------------|----------------|
| 振荡速度 | 500-2500rpm | 500-2800rpm |
| 转速调节 | 10rpm | |
| 回转直径(振幅) | 4mm水平回转 | |
| 定时时间 | 0~99h59min | |
| 运行中调速 | / | 支持 |
| 最大载重 | 4.5kg | 5.0kg |
| 功率 | 70W | 100W |
| 标配试管架 | 任选一个 | |
| 完成提示音 | 有 | |
| 托盘尺寸 | 310x180mm (长*宽) | |
| 产品重量 | 15kg | |
| 外型尺寸 | 410x276x432mm (长*宽*高) | |
| 输入电源 | AC100-240V 50-60Hz | |

*仪器配置：泡沫试管架1个(T10~T29任选一个),上下托盘垫各一个。建议使用原厂专用试管架。

MULTITUBE VORTEXER 多管涡旋混合仪



可选配件（泡棉模块）

| 型号 | 规格 | 试管数 | 模块尺寸 |
|-----|-------------|-----|--------------|
| T10 | 5ml | 50 | 245x132x45mm |
| T15 | 10ml / 15ml | 50 | 245x132x45mm |
| T20 | 20ml | 50 | 245x132x45mm |
| T29 | 50ml | 15 | 245x132x45mm |
| T00 | 上托盘垫 | / | 305x178x25mm |
| T01 | 下托盘垫 | / | 305x178x25mm |

注:模块均为海绵材质,选择接近试管外径的规格即可。

